



NEW



TABLIER MANTEAU À CHEVAUCHEMENT PARTIEL BCDA

Le manteau de radioprotection **ouvert à l'arrière** est conçu pour offrir davantage de confort et de mobilité lors des gestes du quotidien.

Grâce à son ouverture dans le dos, le manteau accompagne plus facilement les mouvements du corps et évite qu'une trop grande quantité de matière ne se replie ou ne crée de gêne lorsque l'utilisateur change de position.

Cette conception est particulièrement appréciable pour les professionnels qui doivent régulièrement :

- se baisser
- s'agenouiller
- s'accroupir
- s'asseoir
- passer fréquemment d'une position debout à une position basse

L'ouverture arrière permet au manteau de se positionner plus naturellement autour du corps, tout en limitant les tensions et les plis au niveau du dos et des jambes.

Le résultat : une meilleure liberté de mouvement et un confort accru pendant les interventions, notamment dans les situations nécessitant de nombreux changements de position.

Le manteau ouvert à l'arrière représente ainsi une solution particulièrement intéressante pour les utilisateurs recherchant un équipement de radioprotection à la fois protecteur, fonctionnel et ergonomique.

Manteau à chevauchement partiel : Chaque pan aura l'équivalence plomb désignée (selon norme IEC61331-3:2014- Art.5.2 Conception). Exemple un tablier désigné en 0.25 mmPb aura 0.25 mmPb sur chaque pan et 0.50 mmPb sur la partie centrale au niveau des fermetures.

- Manteau conçu pour apporter une protection optimale frontale et arrière et totale depuis les épaules jusqu'au dessous des genoux.
- Conçu pour une répartition optimale du poids et pour s'adapter à toutes les morphologies.
- Mise en place et enlèvement très rapide. Fermeture robuste à velcro ou magnétique (nouveau).
- Epaulettes très confortables.
- Une découpe à l'arrière permettant des mouvements et déplacements plus aisés.
- Livré en standard avec une ceinture interne élastiquée pour une bonne répartition du poids entre les épaules et les hanches (ou en option : ceinture externe lombaire)



- Numéro de série individuel et QR-Code.
- Le revêtement intérieur est spécialement conçu pour pouvoir être désinfecté, facilement séché et ainsi vous ne serez pas importuné par les mauvaises odeurs de transpiration.
- Plus de 40 coloris dont 12 coloris « MATRIX », notre revêtement révolutionnaire étanche aux virus et aux bactéries pouvant être désinfecté !
- Nos vêtements de radioprotection sont certifiés CE et répondent aux normes IEC 61331-1:2014, DIN 6857-1 et ASTM F2547-06 de 50 kV à 150 kV.

Nombreuses options possibles : fermeture magnétique, broderie directe ou sur bande velcro, manches fixes ou amovibles, poche interne pour dosimètre, poche externe, ceinture interne, ceinture lombaire externe, protège-thyroïde fixée au tablier, puce RFID pour le suivi électronique, autres options sur demande.

Tailles

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75

Qualité

VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé en plomb, Standard Plomb

Épaisseur

0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[En savoir plus](#)

