




VESTE ET JUPE FERMETURE SANS VELCRO WSV

Veste sans chevauchement à l'avant et croisé dans le dos : Le pan frontal aura l'équivalence plomb désignée sur l'étiquette du tablier (selon norme IEC61331-3:2014- Art.5.2 Conception). Exemple : un tablier désigné avec 0.25 mmPb à l'avant et 0.25 mmPb à l'arrière aura un pan frontal de 0.25mmPb et 2 pans arrières chevauchés de 2x0,125 mmPb.



- La veste s'enfile par l'avant et se croise dans le dos. Ceinture froncée dans le dos pour un confort optimal. Fermeture à l'avant avec ceinture velcro ou magnétique avec fente de passage sur le côté.
- Conçu de façon à répartir idéalement le poids entre les épaules et les hanches.
- La forme ergonomique est idéale pour des utilisations prolongées.
- La conception permet une meilleure circulation de l'air et de ce fait une meilleure ventilation.
- La veste est équipée d'épaulettes confortables.
- La jupe est équipée d'une large ceinture élastiquée lombaire pour un confort maximal et ainsi ne glisse pas vers le bas.
- La jupe possède 4 attaches pratiques pour le rangement.
- Découpe à l'arrière de la jupe pour des déplacements plus aisés.
- Numéro de série individuel et QR-Code.
- Le revêtement intérieur est spécialement conçu pour pouvoir être désinfecté, facilement séché et ne s'imprègne pas des odeurs désagréables de transpiration.
- Plus de 40 coloris dont 12 coloris « MATRIX », notre revêtement révolutionnaire étanche aux virus et aux bactéries pouvant être désinfecté !
- Nos vêtements de radioprotection sont certifiés CE et répondent aux normes IEC 61331-1:2014, DIN 6857-1 et ASTM F2547-06 de 50 kV à 150 kV.

Nombreuses options possibles : fermeture magnétique, broderie avec nom ou logo, manches fixes ou amovibles, poche externe, poche interne pour dosimètre, protège-thyroïde fixée à la veste, tissu anti-dérapant pour les jupes, puce RFID pour le suivi électronique, autres options sur demande.

Tailles

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75

Qualité

VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé en plomb, Standard Plomb

Épaisseur

0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[En savoir plus](#)





XProtec Swiss
Specialist in Radioprotection
and Radiology accessories

Christoph Merian-Ring 11
CH-4153 Reinach
[+41 \(0\)61 717 14 44](tel:+41617171444)